

SWISS TOOLS

Porte-outils à levier Gauche, PSC, Ø queue / dim. plaquette: 40/16HPmm**Données de commande**

N° commande	320421 40/16HP
GTIN	2050002063136
Classe d'article	36D

Description**Remarque(s):**

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.

Tirette PSC disponible sur demande.

Description technique

Ø queue	40 mm
Longueur de col cote A	50 mm
Distance axe-pointe f	27 mm
Plaquette adaptée	16E..
Taille plaquette	16HP
Support	PSC
Type d'utilisation	Gauche
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui
Type de queue	Cône HSK

Type de produit

Porte-outils à levier