

SWISS TOOLS

Porte-outils à vis Gauche, HSK-T, Ø queue / dim. plaquette: 40/16HPmm**Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 320106 40/16HP |
| GTIN | 2050002062962 |
| Classe d'article | 36D |

Description**Remarque(s):**

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.

Description technique

| | |
|------------------------|-------------|
| Ø queue | 40 mm |
| Longueur de col cote A | 55 mm |
| Plaquette adaptée | 16E.. |
| Distance axe-pointe f | 27 mm |
| Taille plaquette | 16HP |
| Support | HSK-T |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Norme de porte-outils | ISO 12164-3 |
| Arrosage interne | oui |
| Type de queue | Cône HSK |

Type de produit

Porte-outils à vis