



## Clé à pipe, Ouverture: 6mm



### Données de commande

N° commande	621341 6
GTIN	4062406738570
Classe d'article	62C

### Description

#### Exécution:

Forgées pour contraintes élevées avec tolérances d'ouverture de clé hexagonale particulièrement strictes. Forme creuse spéciale, également pour écrous sur boulons en saillie. Ouverture de clé identique des deux côtés. Réf. 6 et 7, 6 pans des deux côtés; à partir de la réf. 8 avec 6 pans côté long et 12 pans côté court. Coudées à env. 90 – 95°.

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

### Description technique

Profil d'entraînement côté long	6 pans
Longueur de clé (L <sub>1</sub> )	105 mm
Longueur de clé (L <sub>2</sub> )	26 mm
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Ouverture	6 mm
Ø alésage (F)	5 mm
Profil d'entraînement côté court	6 pans
Angle	90 - 95 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé

Ouvertures identiques des deux côtés

oui

Type de produit

Clé à douilles