



## Clé à pipe, Ouverture: 12mm



### Données de commande

N° commande	621341 12
GTIN	4062406750633
Classe d'article	62C

### Description

#### Exécution:

Forgées pour contraintes élevées avec tolérances d'ouverture de clé hexagonale particulièrement strictes. Forme creuse spéciale, également pour écrous sur boulons en saillie. Ouverture de clé identique des deux côtés. Réf. 6 et 7, 6 pans des deux côtés; à partir de la réf. 8 avec 6 pans côté long et 12 pans côté court. Coudées à env. 90 – 95°.

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

### Description technique

Profil d'entraînement côté court	12 pans
Profil d'entraînement côté long	6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Ø alésage (F)	8 mm
Longueur de clé (L <sub>1</sub> )	145 mm
Ouverture	12 mm
Longueur de clé (L <sub>2</sub> )	34 mm
Angle	90 - 95 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromé
Ouvertures identiques des deux côtés	oui
Type de produit	Clé à douilles