

**Clé à pipe, Ouverture: 14mm****Données de commande**

N° commande	621341 14
GTIN	4062406750657
Classe d'article	62C

**Description****Exécution:**

Forgées pour contraintes élevées avec tolérances d'ouverture de clé hexagonale particulièrement strictes. Forme creuse spéciale, également pour écrous sur boulons en saillie. Ouverture de clé identique des deux côtés. Réf. 6 et 7, 6 pans des deux côtés; à partir de la réf. 8 avec 6 pans côté long et 12 pans côté court. Coudées à env. 90 – 95°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

Profil d'entraînement côté court	12 pans
Profil d'entraînement côté long	6 pans
Ø alésage (F)	9 mm
Longueur de clé (L <sub>1</sub> )	160 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Longueur de clé (L <sub>2</sub> )	38 mm
Ouverture	14 mm
Angle	90 - 95 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé

Ouvertures identiques des deux côtés

oui

Type de produit

Clé à douilles