



Clé à pipe, Ouverture: 15mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 621341 15 |
| GTIN | 4062406750664 |
| Classe d'article | 62C |

Description

Exécution:

Forgées pour contraintes élevées avec tolérances d'ouverture de clé hexagonale particulièrement strictes. Forme creuse spéciale, également pour écrous sur boulons en saillie. Ouverture de clé identique des deux côtés. Réf. 6 et 7, 6 pans des deux côtés; à partir de la réf. 8 avec 6 pans côté long et 12 pans côté court. Coudées à env. 90 – 95°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans |
| Ø alésage (F) | 11 mm |
| Longueur de clé (L ₂) | 40 mm |
| Profil d'entraînement côté court | 12 pans |
| Profil d'entraînement côté long | 6 pans |
| Longueur de clé (L ₁) | 170 mm |
| Ouverture | 15 mm |
| Angle | 90 - 95 degré |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |
| Surface | chromé |

Ouvertures identiques des deux côtés

oui

Type de produit

Clé à douilles