



Clé à pipe, Ouverture: 21mm



Données de commande

N° commande	621341 21
GTIN	4062406750718
Classe d'article	62C

Description

Exécution:

Forgées pour contraintes élevées avec tolérances d'ouverture de clé hexagonale particulièrement strictes. Forme creuse spéciale, également pour écrous sur boulons en saillie. Ouverture de clé identique des deux côtés. Réf. 6 et 7, 6 pans des deux côtés; à partir de la réf. 8 avec 6 pans côté long et 12 pans côté court. Coudées à env. 90 – 95°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Longueur de clé (L ₂)	55 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Ø alésage (F)	15 mm
Profil d'entraînement côté long	6 pans
Profil d'entraînement côté court	12 pans
Ouverture	21 mm
Longueur de clé (L ₁)	225 mm
Angle	90 - 95 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé

Ouvertures identiques des deux côtés

oui

Type de produit

Clé à douilles