

**Clé à pipe, Ouverture: 30mm****Données de commande**

N° commande	621341 30
GTIN	4062406750756
Classe d'article	62C

Description**Exécution:**

Forgées pour contraintes élevées avec tolérances d'ouverture de clé hexagonale particulièrement strictes. Forme creuse spéciale, également pour écrous sur boulons en saillie. Ouverture de clé identique des deux côtés. Réf. 6 et 7, 6 pans des deux côtés; à partir de la réf. 8 avec 6 pans côté long et 12 pans côté court. Coudées à env. 90 – 95°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Profil d'entraînement côté long	6 pans
Ouverture	30 mm
Profil d'entraînement côté court	12 pans
Ø alésage (F)	19 mm
Longueur de clé (L ₂)	76 mm
Longueur de clé (L ₁)	310 mm
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Angle	90 - 95 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé

Ouvertures identiques des deux côtés	oui
Type de produit	Clé à douilles