

**Porte-outils pour barres d'alésage Forme E2, VDI 16, Alésage d₂ (H7): 6mm****Données de commande**

N° commande	319305 6
GTIN	4062406745868
Classe d'article	32U

Description**Avantage(s):**

DIN 69880 / VDI 3425, page 2.

Utilisation:

Usinage intérieur pour barres d'alésage.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

l ₆	44 mm
l ₇	34 mm
Alésage d ₂ (H7)	6 mm
Filetage du canal de lubrification	M5
Filetage des vis de serrage	M6
Forme	E
Taille VDI	VDI 16
d ₆	40 mm
Code couleur queue VDI	VDI 16

Type de produit

Porte-outils pour barres d'alésage VDI