

**Porte-outils pour barres d'alésage Forme E2, VDI 20, Alésage d<sub>2</sub> (H7): 25mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 319310 25     |
| GTIN             | 4067263151449 |
| Classe d'article | 32U           |

**Description****Utilisation:**

Usinage intérieur pour barres d'alésage.

**Norme:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Description technique**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| l <sub>6</sub>                     | 60 mm                                  |
| Alésage d <sub>2</sub> (H7)        | 25 mm                                  |
| l <sub>7</sub>                     | 51 mm                                  |
| Filetage du canal de lubrification | M6                                     |
| Filetage des vis de serrage        | M8                                     |
| Forme                              | E                                      |
| Taille VDI                         | VDI 20                                 |
| d <sub>6</sub>                     | 50 mm                                  |
| Code couleur queue VDI             | VDI 20                                 |
| Type de produit                    | Porte-outils pour barres d'alésage VDI |

