

**Porte-outils pour barres d'alésage Forme E2, VDI 25, Alésage d₂ (H7): 25mm****Données de commande**

N° commande	319315 25
GTIN	4062406754921
Classe d'article	32U

Description**Utilisation:**

Usinage intérieur pour barres d'alésage.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

l ₇	51 mm
Alésage d ₂ (H7)	25 mm
l ₆	60 mm
Filetage du canal de lubrification	M8
Filetage des vis de serrage	M8
Forme	E
Taille VDI	VDI 25
d ₆	58 mm
Code couleur queue VDI	VDI 25
Type de produit	Porte-outils pour barres d'alésage VDI

