

**Porte-outils pour barres d'alésage Forme E2, VDI 25, Alésage d<sub>2</sub> (H7): 20mm****Données de commande**

N° commande	319315 20
GTIN	4062406754914
Classe d'article	32U

**Description****Utilisation:**

Usinage intérieur pour barres d'alésage.

**Norme:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Description technique**

l <sub>7</sub>	41 mm
Alésage d <sub>2</sub> (H7)	20 mm
l <sub>6</sub>	50 mm
Filetage du canal de lubrification	M8
Filetage des vis de serrage	M8
Forme	E
Taille VDI	VDI 25
d <sub>6</sub>	58 mm
Code couleur queue VDI	VDI 25
Type de produit	Porte-outils pour barres d'alésage VDI

