



## Étalons de dureté HBW 10 / 3000, Valeur de dureté env.: 450



### Données de commande

N° commande	495135 450
GTIN	2050002071209
Classe d'article	49L

### Description

**Exécution:**

Étalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

**Avantage(s):**

Système de classification coloré et symbolique sur chaque emballage.

**Livraison:**

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un **certificat d'étalonnage DAkkS**.

**Remarque(s):**

Étalonnages avec d'autres procédés, étalons de dureté d'autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. **Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.**

Emballage: Boîte robuste

Longueur: 100 mm

Largeur: 100 mm

Hauteur: 16 mm

### Description technique

Longueur	100 mm
Hauteur	16 mm
Largeur	100 mm

Avec certificat d'étalonnage DAkkS	oui
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Etalons de dureté