

HEDI

Enrouleur de câble entièrement en plastique pour F, B, PL, CZ, Type: 40N



Données de commande

N° commande	081104 40N
GTIN	4003644024124
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles HEDI® sont synonymes de qualité "Made in Germany" et de longévité. Le corps de l'enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L'interrupteur d'arrêt de rotation intégré empêche toute rotation involontaire du tambour. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.

Enrouleurs de câbles HEDI® entièrement en plastique, compacts et de haute qualité avec un diamètre de tambour de 250 mm, caractéristiques ergonomiques et de sécurité.

- **Inclinaison à 7 degrés pour une plus grande garde au sol et un port confortable.**
- **Support et guide-câbles amovibles pour une gestion optimale des câbles.**
- **Possibilité de fixation murale aisée.**

Agréées pour une utilisation permanente à l'extérieur et dans des pièces humides.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Description technique

antichocs et protection contre les projections d'eau	Catégorie 2 (K2) suivant BGI
--	------------------------------

Tension nominale	250 V
Matériau câble	Caoutchouc néoprène
Classe de câble	H07RN-F
Indice de protection IP	IP 44
Matériau boîtier	Plastique
Conception du câble	3G1,5
Système de diagnostic disponible	oui
Puissance nominale déroulé	3500 (16 A) W
Nombre de prises	3
Longueur câble	40 m
Type de produit	Enrouleurs de câble