

## HEDI

### Enrouleur de câble entièrement en plastique, Type: 40N



#### Données de commande

N° commande	081103 40N
GTIN	4003644024162
Classe d'article	08B

#### Description

##### Exécution:

Les enrouleurs de câbles HEDI® sont synonymes de qualité "Made in Germany" et de longévité. Le corps de l'enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L'interrupteur d'arrêt de rotation intégré empêche toute rotation involontaire du tambour. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.

Enrouleurs de câbles HEDI® entièrement en plastique, compacts et de haute qualité avec un diamètre de tambour de 250 mm, caractéristiques ergonomiques et de sécurité.

- **Inclinaison à 7 degrés pour une plus grande garde au sol et un port confortable.**
- **Support et guide-câbles amovibles pour une gestion optimale des câbles.**
- **Possibilité de fixation murale aisée.**

Agréées pour une utilisation permanente à l'extérieur et dans des pièces humides.

##### Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 1$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

#### Description technique

Indice de protection IP	IP 44
-------------------------	-------

Conception du câble	3G1,5
Longueur câble	40 m
Tension nominale	250 V
antichocs et protection contre les projections d'eau	Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Système de diagnostic disponible	oui
Matériau boîtier	Plastique
Puissance nominale déroulé	3500 (16 A) W
Nombre de prises	3
Classe de câble	H07RN-F
Matériau câble	Caoutchouc néoprène
Type de produit	Enrouleurs de câble