

Garant

Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, 15×D, Système / Ø queue: DM/40



Données de commande

N° commande	264938 DM/40
GTIN	4062406773632
Classe d'article	29E

Description

Exécution:

Queue renforcée au carbure.

Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe } L_3.$

Orientation aisée de la barre d'alésage à l'aide de la tête de montage 265001.

Arrosage interne: oui

Système: DM

Longueur totale L: 668 mm

Plage non serrable S: 224 mm

Long. serrage recommandée: 160 mm

Jeu de vis de montage: 269026 3

Description technique

Système	DM
Plage non serrable S	224 mm
Jeu de vis de montage	269026 3
Connecteur pour raccord pour lubrifiant	269208
Long. serrage recommandée	160 mm
Tuyau de raccordement haute pression	269207

Longueur totale L	668 mm
Série	Master Mute
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	15×D
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Type de produit	BARRE D'ALESAGE PSC 63