

Garant GRIDLINE

Tiroir ESD, 12×20G, Hauteur frontale des tiroirs: 150mm**Données de commande**

N° commande	972035 150
GTIN	4062406769802
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Tiroirs à extension totale dans une construction d'acier robuste, avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Adapté(s) pour:

Tous les bâtis ESD 16G.

Coloris:

Corps de tiroir et façade gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Description technique

Hauteur frontale	150 mm
Largeur utile en G	12
Hauteur utile	125 mm
Surface utile de tiroir en G	12×20
Profondeur utile en G	20
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Largeur utile	300 mm
Profondeur utile	500 mm

avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	12×20G
Type de produit	Tiroir