

Garant GRIDLINE

**Tiroir ESD, 12×20G, Hauteur frontale des tiroirs: 50mm****Données de commande**

N° commande	972035 50
GTIN	4062406769765
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Tiroirs à extension totale dans une construction d'acier robuste, avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

**Adapté(s) pour:**

Tous les bâtis ESD 16G.

**Coloris:**

Corps de tiroir et façade gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

**Description technique**

Largeur utile en G	12
Hauteur frontale	50 mm
Profondeur utile en G	20
Hauteur utile	25 mm
Surface utile de tiroir en G	12×20
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Profondeur utile	500 mm
Largeur utile	300 mm

avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	12×20G
Type de produit	Tiroir