

 SIMTEK simturn AX

## Porte-outils à gauche simturn AX Center Line ØD = 4 mm, Ø de queue d / Ø d'alésage d1: 12mm



### Données de commande

N° commande	270501 12
GTIN	2050002064614
Classe d'article	24U

### Description

**Exécution:**

Fixation excentrique des plaquettes de coupe.

**Avantage(s):**

Hauteur de pointe toujours précise grâce à la fixation excentrique.

**Utilisation:**

Convient particulièrement pour les très petits diamètres d'alésage.

### Description technique

Vis de serrage	279710 1
L <sub>1</sub>	70 mm
Référence fabricant	AWB
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes