

**Porte-outils à gauche simturn AX Center Line ØD = 4 mm, Ø de queue d / Ø d'alésage d1: 10mm****Données de commande**

N° commande	270501 10
GTIN	2050002064607
Classe d'article	24U

Description**Exécution:**

Fixation excentrique des plaquettes de coupe.

Avantage(s):

Hauteur de pointe toujours précise grâce à la fixation excentrique.

Utilisation:

Convient particulièrement pour les très petits diamètres d'alésage.

Description technique

Vis de serrage	279710 1
L ₁	65 mm
Référence fabricant	AWBP
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes