

**Outil d'alésage à droite CBN simturn AX, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min}: 1 mm****Données de commande**

N° commande	270577 1
GTIN	2050002065864
Classe d'article	24V

Description**Exécution:**

Type d'outils: CBN8

Description technique

Rayon R	0,1 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	0,05 mm
Ø D	4 mm
Arrosage interne	non
Pour alésages à partir de Ø D _{min}	1 mm
f	0,45 mm
Référence fabricant	A53KCBN8
Longueur utile	6,1 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 6,1 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée		

Continue	adaptée
à sec	adaptée