

**Outil d'alésage à droite CBN simturn AX, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 3,2mm****Données de commande**

N° commande	270581 3,2
GTIN	2050002065949
Classe d'article	24V

Description**Exécution:**

Type d'outils: CBN8

Description technique

f	1,45 mm
Rayon R	0,15 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	0,16 mm
Ø D	4 mm
Pour alésages à partir de Ø D _{min}	3,2 mm
Arrosage interne	non
Référence fabricant	AGGVCBN8
Longueur utile	15,2 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 15,2 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée		

Continue	adaptée
à sec	adaptée