

**Outil d'alésage à droite CBN simturn AX, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 5,2mm****Données de commande**

N° commande	270585 5,2
GTIN	2050002066038
Classe d'article	24V

Description**Exécution:**

Type d'outils: CBN8

Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	0,26 mm
Ø D	5 mm
Pour alésages à partir de Ø D _{min}	5,2 mm
Rayon R	0,2 mm
f	2,45 mm
Arrosage interne	non
Référence fabricant	AA87CBN8
Longueur utile	25,4 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 25,4 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée		

Continue	adaptée
à sec	adaptée