

**Outil d'alésage à droite CBN simturn AX, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 4,2mm****Données de commande**

N° commande	270581 4,2
GTIN	2050002065956
Classe d'article	24V

**Description****Exécution:**

Type d'outils: CBN8

**Description technique**

Rayon R	0,15 mm
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Pour alésages à partir de Ø D <sub>min</sub>	4,2 mm
Arrosage interne	non
Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	0,21 mm
Référence fabricant	AJ94CBN8
Longueur utile	15,2 mm
Attribut des noms de produit	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

**Données utilisateur**

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée		

Continue	adaptée
à sec	adaptée