

**Outil d'alésage à droite CBN simturn AX, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 2,7mm****Données de commande**

N° commande	270579 2,7
GTIN	2050002065895
Classe d'article	24V

**Description****Exécution:**

Type d'outils: CBN8

**Description technique**

Rayon R	0,15 mm
Arrosage interne	non
Ø D	4 mm
Pour alésages à partir de Ø D <sub>min</sub>	2,7 mm
Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	0,13 mm
f	1,2 mm
Référence fabricant	AKDSCBN8
Longueur utile	10,2 mm
Attribut des noms de produit	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

**Données utilisateur**

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée		

Continue	adaptée
à sec	adaptée