



Outil d'alésage à droite CBN simturn AX, L₂ = 35,6 mm, Ø D_{min}: 6,2mm



Données de commande

N° commande	270589 6,2
GTIN	2050002066076
Classe d'article	24V

Description

Exécution:

Type d'outils: CBN8

Description technique

Arrosage interne	non
Pour alésages à partir de Ø D _{min}	6,2 mm
Rayon R	0,2 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	0,31 mm
Ø D	6 mm
f	2,95 mm
Référence fabricant	ANYTCBN8
Longueur utile	35,6 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 35,6 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée		

Continue	adaptée
à sec	adaptée