


**Outil d'alésage à droite CBN simturn AX, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 5,2mm**


## Données de commande

N° commande	270579 5,2
GTIN	2050002065925
Classe d'article	24V

## Description

### Exécution:

Type d'outils: CBN8

## Description technique

Rayon R	0,2 mm
Ø D	5 mm
Pour alésages à partir de Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
f	2,45 mm
Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	0,26 mm
Arrosage interne	non
Référence fabricant	AHH5CBN8
Longueur utile	10,2 mm
Attribut des noms de produit	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée		

Continue	adaptée
à sec	adaptée