

**Outil d'alésage à droite CBN simturn AX, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 4,2mm****Données de commande**

N° commande	270583 4,2
GTIN	2050002065994
Classe d'article	24V

Description**Exécution:**

Type d'outils: CBN8

Description technique

Pour alésages à partir de Ø D _{min}	4,2 mm
Ø D	4 mm
Rayon R	0,15 mm
f	1,95 mm
Arrosage interne	non
Profondeur de coupe max. a _{p max}	0,21 mm
Référence fabricant	AHVVCBN8
Longueur utile	20,3 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 20,3 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée		

Continue	adaptée
à sec	adaptée