

 SIMTEK simturnMAX

## Outil d'alésage à droite CBN simturn AX Center Line, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm



### Données de commande

N° commande	270523 2,7
GTIN	2050002064904
Classe d'article	24V

### Description

#### Exécution:

Type d'outils: CBN8

### Description technique

Rayon R	0,15 mm
Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	0,13 mm
Arrosage interne	non
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Référence fabricant	APSVCBN8
Longueur utile	10,2 mm
Attribut des noms de produit	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	adaptée		

av. arrosage min.	adaptée
à sec	adaptée
Air	adaptée