


**Disque en fibre Actirox AF 890 (CER), Ø 115 mm, Grain: 36****Données de commande**

N° commande	566442 36
GTIN	4018875091579
Classe d'article	56V

Description**Exécution:**

Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.

Disques en fibre de type supérieur VSM Actirox AF 890 **avec capacité d'abrasion et agressivité maximales**. Echauffement limité et excellente durée de vie.

Type de grain: **Grain de céramique VSM 100% géométrique** avec revêtement abrasif (TOP SIZE).

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 6670. Pour le **ponçage de surfaces planes ou incurvées** avec une **flexibilité** optimale.

Description technique

Grain	36
Ø disque	115 mm
Série	Actirox

Abrasifs	Grain mixte céramique-ZA avec revêtement abrasif (TOP SIZE)
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Support	Fibre vulcanisée
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 115 mm
Ø alésage	22,23 mm
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Aluminium
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque en fibre

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
à sec	adaptée		