



## Porte-molettes ECO universel, Taille de queue: 14mm



### Données de commande

N° commande	290036 14
GTIN	4030741933257
Classe d'article	29H

### Description

#### Exécution:

Utilisation classique.

#### Remarque(s):

La hauteur de pointe doit être réglée.

### Description technique

Largeur tige	14 mm
Axe de roulement	299911 6
pour diamètre de molette $d_1$	10; 15 mm
Pour largeur de molette b	6 mm
Capacité	3 - 50 mm
pour diamètre de perçage de molette $d_2$	4 mm
Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RGV30° 1×GE30°
Pour profil de moletage	RBR 1×BL
Pour profil de moletage	RGV30° 1×GE30°
Pour profil de moletage	RBL 1×BR
Pour profil de moletage	RBL 1×BR
Type de produit	Porte-molettes

