

Garant**Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue fileté Ø d = 25 mm,
Filetage M × L: M12X125****Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 301386 M12X125 |
| GTIN | 4062406786151 |
| Classe d'article | 31Z |

Description**Exécution:**

Rallonge en carbure monobloc avec propriétés antivibratoires, tolérance de queue h6, modèle long et étroit.

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.

Description technique

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Queue Ø d | 25 mm |
| Longueur totale L _{tot} | 125 mm |
| Ø ext. D | 20,8 mm |
| Long. utile L ₁ | 60 mm |
| Ø alésage D ₁ | 12,5 mm |
| Filetage M | M12 |
| Arrosage interne | oui |
| Vibration | amorti |
| Type de produit | Horex rallonge micrometre |

