

Rayonnages en nid d'abeille Profondeur 3000 mm, Type: 4X6



Données de commande

N° commande	991521 4X6
GTIN	4251305418151
Classe d'article	97B

Description

Exécution:

Rayonnage pour un stockage ordonné et peu encombrant de tous types de matériaux plats et de barres.

Cadre à revêtement par poudre avec compartiments continus en tôle d'acier galvanisée.

Empilable 1 fois en hauteur, extensible à volonté en largeur. Avec porte-étiquettes.

Coloris:

Cadre anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Hauteur: 1000 mm

Largeur: 1000 mm

Hauteur de casier: 130 mm

Largeur de casier: 225 mm

Nombre de casiers: 24

Charge de surface par casier: 300 kg

Description technique

Nombre de casiers	24
Largeur de casier	225 mm
Hauteur de casier	130 mm
Charge de surface par casier	300 kg

Hauteur	1000 mm
Largeur	1000 mm
Poids	540 kg
Type de produit	Rayonnage de stockage pour objets longs