

## Rayonnages en nid d'abeille Profondeur 3000 mm, Type: 8X8



### Données de commande

N° commande	991521 8X8
GTIN	4251305418205
Classe d'article	97B

### Description

**Exécution:**

Rayonnage pour un stockage ordonné et peu encombrant de tous types de matériaux plats et de barres.

Cadre à revêtement par poudre avec compartiments continus en tôle d'acier galvanisée.

Empilable 1 fois en hauteur, extensible à volonté en largeur. Avec porte-étiquettes.

**Coloris:**

Cadre anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Hauteur: 1000 mm

Largeur: 1000 mm

Hauteur de casier: 90 mm

Largeur de casier: 110 mm

Nombre de casiers: 64

Charge de surface par casier: 75 kg

### Description technique

Hauteur	1000 mm
Nombre de casiers	64
Poids	820 kg
Largeur	1000 mm

Hauteur de casier	90 mm
Largeur de casier	110 mm
Charge de surface par casier	75 kg
Type de produit	Rayonnage de stockage pour objets longs