



Visseuse débrayable électrique, Type: S8250



Données de commande

N° commande	070236 S8250
GTIN	7322590055493
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Les visseuses électriques PRO de la série S8 se distinguent par un large choix de modèles offrant des vitesses de rotation élevées et une grande précision. La visseuse S8 ergonomique offre une solution Plug-and-Play pour les tâches de montage à faibles couples. La série S8 a été conçue pour améliorer la qualité et l'efficacité.

- **Avec débrayage**
- **Couple réglable**
- **Maniement simple**

Adapté(s) pour :

Vissages en série avec porte-embouts à changement rapide pour embouts E 6,3

Remarque(s):

Adaptateur d'alimentation correspondant, voir: 070235 réf. ADAPTER

Plage de couples: 50 - 250 cNm

Vitesse de rotation à vide: 500 - 750

Dimensions du porte-outils: 1/4 pouce

Profil d'entraînement du porte-outils: Hexagonal

Forme du porte-outils: E

Forme: Droit

Description technique

Forme	Droit
Poids	0,46 kg
Dimensions du porte-outils	1/4 pouce
Plage de couples	50 - 250 cNm

Référence fabricant	S8250
Vitesse de rotation à vide	500 - 750
Niveau sonore	67 dB(A)
Profil d'entraînement du porte-outils	Hexagonal
Forme du porte-outils	E
Type de produit	Visseuses droites