



Visseuse débrayable électrique, Type: S8160



Données de commande

N° commande	070236 S8160
GTIN	7322590055479
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Les visseuses électriques PRO de la série S8 se distinguent par un large choix de modèles offrant des vitesses de rotation élevées et une grande précision. La visseuse S8 ergonomique offre une solution Plug-and-Play pour les tâches de montage à faibles couples. La série S8 a été conçue pour améliorer la qualité et l'efficacité.

- **Avec débrayage**
- **Couple réglable**
- **Maniement simple**

Adapté(s) pour :

Vissages en série avec porte-embouts à changement rapide pour embouts E 6,3

Remarque(s):

Adaptateur d'alimentation correspondant, voir: 070235 réf. ADAPTER

Plage de couples: 20 - 160 cNm

Vitesse de rotation à vide: 700 - 1000

Dimensions du porte-outils: 1/4 pouce

Profil d'entraînement du porte-outils: Hexagonal

Forme du porte-outils: E

Forme: Droit

Description technique

Poids	0,46 kg
Niveau sonore	67 dB(A)
Vitesse de rotation à vide	700 - 1000
Plage de couples	20 - 160 cNm

Référence fabricant	S8160
Forme	Droit
Dimensions du porte-outils	1/4 pouce
Forme du porte-outils	E
Profil d'entraînement du porte-outils	Hexagonal
Type de produit	Visseuses droites