

Garant**Fraise, TiAlN, Ø×Longueur js14 DC: 5X60mm****Données de commande**

N° commande	190730 5X60
GTIN	4045197098689
Classe d'article	11W

Description**Exécution:****Géométrie de coupe spéciale pour l'aluminium et le plastique.**

Une seule lèvre à coupe périphérique et frontale.

Utilisation:**Pour le fraisage de rainures dans des portes et fenêtres en aluminium ou plastique sur fraiseuses spéciales rapides (Elu, Haffner, etc.).****Description technique**

Ø dents D_c	5 mm
Nombre de dents Z	1
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,13 mm
Ø queue D_s	8 mm
Longueur totale L	60 mm
Longueur de coupe L_c	14 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	Queue cylindrique avec h6
Tolérance Ø nominal	js14
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	TiAlN

Type d'outils	HSS Co 5
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	200 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	120 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	100 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	78 m/min	P
CuZn	moyennement adaptée	90 m/min	N
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		