



Chaussures hautes noires Xenia SF ESD, S3 NB, Pointure EU: 37



Données de commande

N° commande	092740 37
GTIN	4044348668832
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Bottines de sécurité pour femmes Xenia SF avec technologie VARIO Multiflex®.

- **Microfibres lisses ultra-légères avec gaufrage haute fréquence bien marqué.**
- **Sans coutures.**
- **Doublure fonctionnelle douce et respirante.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Embout de protection résistant à l'abrasion en TPU.**
- **Garnissage du talon en TPU à des fins de stabilisation.**
- **Semelle extérieure TPU Woman Sport ESD, antidérapante.**
- **Languette antipoussière.**
- **Equipement ESD.**

Norme:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092741.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Aluminium

Résistance à la pénétration: Textile

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Description technique

Sexe	Dame
Résistance à la pénétration	Textile
Pointure UE	37
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matériau coque de protection	Aluminium
Classe de protection	S3
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité