

Garant**Plaquette pour gorges Arête droite, HU9310, Largeur de gorge w: 1,5mm****Données de commande**

N° commande	275006 1,5
GTIN	4062406805937
Classe d'article	21H

Description**Exécution:**

Avec flancs rectifiés.

Utilisation:

Pour petits \varnothing de gorges en association avec les porte-plaquettes 274010 – 274026.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274010 – 274026. Barres d'alésage 274170 – 274171.

Adapté(s) pour:

Pour petits \varnothing de gorges en association avec les porte-plaquettes 274010 – 274026.

Description technique

Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,15 mm
Revêtement	non revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Largeur de gorge w	1,5 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,03 mm/tr
Condition de coupe	Continue

Nuance	HU9310
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	380 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	360 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	280 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		