

Conteneurs gerbables et de transport avec clapet, Profondeur utile × largeur utile: 1000X800mm



Données de commande

N° commande	963561 1000X800
GTIN	4251572701659
Classe d'article	96l

Description

Exécution:

Conteneurs gerbables et de transport robustes en tôle d'acier avec montants en W et pieds repliés. Avec rebord de paroi robuste tubulaire dans la partie supérieure, nervures rondes solides au niveau des parois et du fond ainsi qu'une zone d'étiquetage à picots pour les autocollants de fret (les autocollants de fret s'enlèvent plus facilement des picots). Bords de gerbage et de levage robustes avec œillets. Les bacs de grandes dimensions peuvent être grutés à l'aide d'un palonnier certifié dans des chaînes de traction verticales avec crochet. Garde au sol: 100 mm. Avec clapet.

Coloris:

Gris souris RAL 7005.

Remarque(s):

Egalement disponible en rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011 et bleu gentiane RAL 5010. Contactez-nous!

Description technique

Hauteur de gerbage max.	600 mm
Poids	42 kg
Hauteur	670 mm
Gerbage mixte de tailles différentes possible	non

Bords de levage avec œillets	oui
Profondeur	1060 mm
Hauteur de remplissage	500 mm
Exécution paroi	avec clapet
Charge admissible	1000 kg
Matière	Tôle d'acier
empilable	oui
Grutable	oui
Rebord de gerbage 3 côtés	non
Couleur	gris souris RAL 7005
Charge admissible gerbage	5000 kg
Largeur d'entrée	660 mm
Largeur	860 mm
Profondeur d'entrée	860 mm
Garde au sol	100 mm
Avec passages pour fourches	non
Largeur utile	800 mm
Profondeur utile	1000 mm
Type de produit	Conteneur gerbable et de transport de grande capacité