

**HOLEX****Jeu de lettres à frapper, 27 pièces Police normale A – Z, &, Hauteur écriture: 4mm****Données de commande**

N° commande	085456 4
GTIN	4062406809171
Classe d'article	02A

**Description****Exécution:**

Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.

Haute qualité, surface brunie.

**Utilisation:**

Pour le marquage de matières présentant une **résistance maximale de 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Remarque(s):**

Sur demande, d'autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.

**Description technique**

Longueur totale	62 mm
Hauteur écriture	4 mm
Epaisseur corps	7,93
Type de produit	Poinçons à marquer manuels

