

Mitutoyo
Comparateur, couvercle plat de type ISO, monté sur rubis, antichocs, 50 mm, 0,01 mm50


Données de commande

N° commande	401529 50
GTIN	
Classe d'article	44A

Description

Exécution:

Comparateur antichocs, métrique, avec couvercle plat suivant la norme ISO. Excellente lecture grâce au grand cadran blanc Ø 78 mm.

Description technique

Etalonnage	C1
Ø axe de fixation h6	8 mm
Ø corps max	78 mm
Force de mesure	0,4 - 3 N
Ecart total f_{tot}	6 µm
Plage de mesure	0 - 50 mm
Lecture 1 tour	1 mm
Lecture	0,01 mm

Ecart f _e	3 µm
antichocs	oui
Métrologie	analogique
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	023000 10
---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------