

duMONT

Broche à pousser à profil hexagonal HSS Ajustement H8, Type: 8



Données de commande

N° commande	290431 8
GTIN	
Classe d'article	29J

Description

Utilisation:

Brocher un six pans ne nécessite qu'un seul passage.

Description technique

Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max.	690 kg
Hauteur brochage dans acier	10 - 26 mm
Longueur broche	197 mm
Alésage initial H8	8 mm
Type d'outils	HSS
Type de produit	Outils à brocher

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu.	adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		

INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée
Huile	adaptée