



## Porte-outils monobloc coudé pour carottage, Gauche, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 90/130mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 278054 90/130 |
| GTIN             | 4062406840310 |
| Classe d'article | 22B           |

### Description

#### Exécution:

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm).

Pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

#### Remarque(s):

$D_1 = \varnothing$  min. pour la 1ère gorge /  $D_2 = \varnothing$  max. pour la 1ère incision.

$D_2 = 999$  dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

### Description technique

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Profondeur coupe max. $t_{max}$ | 14 mm            |
| Largeur queue b                 | 20×20 mm         |
| Vis                             | 279816 4         |
| Type d'utilisation              | Gauche           |
| Arrosage interne                | non              |
| Largeur de gorge w              | 3; 4 mm          |
| Type de produit                 | Porte-plaquettes |

