



## Porte-outils monobloc coudé pour carottage, Gauche, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 340/999mm



### Données de commande

N° commande	278056 340/999
GTIN	4062406840518
Classe d'article	22B

### Description

#### Exécution:

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm).

Pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

#### Remarque(s):

$D_1 = \varnothing$  min. pour la 1ère gorge /  $D_2 = \varnothing$  max. pour la 1ère incision.

$D_2 = 999$  dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

### Description technique

Largeur queue b	25×25 mm
Profondeur coupe max. $t_{max}$	14 mm
Vis	279816 4
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Largeur de gorge w	3; 4 mm
Type de produit	Porte-plaquettes

