

**Porte-outils monobloc coudé pour carottage, Gauche, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 110/170mm****Données de commande**

N° commande	278056 110/170
GTIN	4062406840488
Classe d'article	22B

**Description****Exécution:**

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm).

Pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

**Remarque(s):**

$D_1 = \varnothing$  min. pour la 1ère gorge /  $D_2 = \varnothing$  max. pour la 1ère incision.

$D_2 = 999$  dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

**Description technique**

Profondeur coupe max. $t_{\max}$	14 mm
Largeur queue b	25×25 mm
Vis	279816 4
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Largeur de gorge w	3; 4 mm
Type de produit	Porte-plaquettes

