



Perceuse-visseuse sans fil, Type: M12FDD2-6



Données de commande

| | |
|------------------|------------------|
| N° commande | 070210 M12FDD2-6 |
| GTIN | 4058546029920 |
| Classe d'article | 03L |

Description

Exécution:

MILWAUKEE – Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec **surveillance individuelle des cellules** et **indication de l'état de charge**. **Carter d'engrenage métallique robuste** pour une longue durée de vie. **Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC** avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.

- **Moteur sans charbons POWERSTATE™ pour plus de puissance dans un format plus compact (151 mm de long).**
- **Composants électroniques REDLINK PLUS™ pour une gestion intelligente de la puissance et protection contre la surcharge.**
- **Réglage électronique du couple sur 16 niveaux + niveau de perçage.**

Avantage(s):

Composants électroniques REDLINK PLUS™.

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion 12 V / 6,0 Ah, chargeur, clip ceinture, HD-Box.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073814, 073815, 073829 et 073840.

Description technique

| | |
|---|--------------------------------|
| Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois | 35 mm |
| Type de moteur | Moteur sans balais |
| Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s ² |
| Référence fabricant | M12FDD-602X |
| pour matériau | Bois |
| pour matériau | Acier |
| Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 - 13 mm |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse | 0 - 450 min ⁻¹ |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee type B 12 V |
| Tension de la batterie | 12 V |
| Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse | 1700 min ⁻¹ |
| Poids | 1,5 kg |
| Couple max. dur | 44 Nm |
| Capacité de la batterie | 6 Ah |
| Emballage | Valise système (HD=Heavy Duty) |
| Nombre de batteries incluses | 2 |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie |
| Utilisation type | Strong |
| Type de produit | Perceuses-visseuses |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Chargeur de batterie Type M1218C | 073840 M1218C |
| Tournevis d'angle Type OSD2 | 073920 OSD2 |
| Tournevis d'angle Type WB1 | 073920 WB1 |
| Li-Ion Système M12B6 Type de batterie MB12 | 073829 MB12 |

Chargeur de batterie Type M1218FC

073840 M1218FC