



Foret marteau en carbure brasé SDS-max "8X", Ø×longueur totale: 32X520mm



Données de commande

N° commande	789206 32X520
GTIN	4059952533292
Classe d'article	76K

Description

Exécution:

Nouvelle génération **EXPERT SDS-max "8X"** avec tête en carbure monobloc à 4 taillants soudée. Lèvres formées pour des performances élevées, une longue durée de vie et une usure réduite. Pas d'accrochage dans le béton armé.

Géométrie spéciale des taillants en carbure pour une durée de vie prolongée.

Tête avec 4 taillants à partir de Ø 16 mm.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Remarque(s):

Foret de la génération SDS-max-7 (avec arêtes intégrées en carbure, soudées) dans les réf. 35×520 – 52×520 sous le code art. 789204.

Description technique

Longueur hélice	400 mm
Ø	32 mm
Longueur totale	520 mm
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	SDS Max
Type de produit	Forets à béton

