



## Foret marteau en carbure brasé SDS-max "8X", Ø×longueur totale: 32X320mm



### Données de commande

N° commande	789206 32X320
GTIN	4059952533285
Classe d'article	76K

### Description

#### Exécution:

Nouvelle génération **EXPERT SDS-max "8X"** avec tête en carbure monobloc à 4 taillants soudée. Lèvres formées pour des performances élevées, une longue durée de vie et une usure réduite. Pas d'accrochage dans le béton armé.

#### Géométrie spéciale des taillants en carbure pour une durée de vie prolongée.

Tête avec 4 taillants à partir de Ø 16 mm.

#### Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

#### Remarque(s):

Foret de la génération SDS-max-7 (avec arêtes intégrées en carbure, soudées) dans les réf. 35×520 – 52×520 sous le code art. 789204.

### Description technique

Longueur totale	320 mm
Longueur hélice	200 mm
Ø	32 mm
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	SDS Max
Type de produit	Forets à béton

