

**Micromètre digital, Plage de mesure: 75-100mm****Données de commande**

N° commande	421492 75-100
GTIN	4067263101703
Classe d'article	42B

Description**Exécution:**

Affichage bien lisible. Surfaces de mesure en carbure rapporté.
Lecture numérique et analogique. Corps métallique étanche aux projections d'eau et à la poussière.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032. 1 cône enfichable pour la mesure de surfaces courbes. 1 étalon de réglage.

Description technique

Plage de mesure	75 - 100 mm
Nombre de piles incluses	1
Pas de broche	0,5 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Lecture	0,001 mm
Indice de protection IP	IP 54
Ø broche	6,5 mm

Erreur admissible	5 µm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Etalonnage	B2
Type de pile	Piles boutons
Norme	DIN 863
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100
Etalonnage DAkkS Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Etalon de réglage Longueur totale 75 mm	421100 75